

Расходомеры PCM-0503(ТЭСМАРТ) читаются программой TesmaStat

Двухканальные расходомеры PCM-0503 имеют полноценный архив данных.

Для работы с ним была модифицирована программа TesmaStat, которая с версии 4.06 может читать и архивы двухканального расходомера PCM-0503.

Отметим, что в этих расходомерах возможно преобразование расхода, температуры в ток, частоту, импульсы только для параметров первого канала и при наличии/заказе токового и/или частотно-импульсного модулей.

А вот функция дозирования может работать как в первом, так и втором канале, в зависимости от того, какой канал смотрится на ЖКИ индикаторе. Выходной сигнал для этого канала формируется на выходе V частотно-импульсного модуля.

